

Kontakt S


Nezastupitelný čisticí prostředek určený k čištění a obnovení funkčnosti elektrických kontaktů. Okamžitě odstraňuje oxidy, sulfidy a další nečistoty, které bránily správné funkci elektrických spojů. Obnovuje nízký odpor spoje a zajišťuje volný tok proudu. Minimalizuje riziko bludných proudů. Kontakt S je nezbytností pro každého uživatele elektroniky.

Vlastnosti produktu:

- ✓ účinné odstraňování oxidů a sulfidů,
- ✓ obnovení nízkého odporu spoje,
- ✓ zamezení vzniku bludných proudů,
- ✓ snadná aplikace a rovnoměrné rozptřeni,
- ✓ bezpečná formule pro citlivé elektronické povrchy.

Použití:

- ✓ audio technika,
- ✓ přepínače, zásuvky, zástrčky, objímky žárovek, držáky pojistek,
- ✓ kontakty v kondenzátorech a patičkách integrovaných obvodů.



Fyzikálně-chemické vlastnosti	
Vzhled	Transparentní kapalina
Zápach	Ostrá, alkoholová
Hustota při 20°C	0,74 g/cm ³
Viskozita při 20°C	20,5 cP
Rozpustnost ve vodě	Rozpouští se
Měrný objemový odpor (ASTM D1169)	2,6*10 ⁵ p _v Ω x m 2,6*10 ⁷ Ω x cm
Ztrátový činitel dielektrika tg δ (ASTM D150)	>1 (120 Hz) >1 (1 kHz) >1 (10 kHz) 0,13 (100 kHz)
Relativní permitivita ε _r (ASTM D150)	- (120 Hz) - (1 kHz) - (10 kHz) 6,5 (100 kHz)
Doba použitelnosti	3 roky



Kompatibilita:

Kontakt S je bezpečný pro použití na většině kovů a elektronických komponentů. Pro odstranění rozpuštěných nečistot se doporučuje opláchnout kontakty přípravkem Kontakt U.

Metody aplikace	
Aerosol s trubičkou	Ano
Aerosol s kartáčkem	Ano
Kanistr	Ano
Ponoření	Ano

Návod k použití:

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní list.

Před aplikací se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Protřepejte nádobu a poté naneste přípravek pomocí přiložené trubičky nebo kartáčku (v případě verze 400 ml). Po použití odstraňte zbytky přípravku pomocí Kontaktu U. Nechte součást vyschnout před opětovným použitím zařízení.

Balení	
Aerosol	60 ml (ART.AGT-010) - 12 ks.* 300 ml (ART.AGT-009) - 12 ks.*
Aerosol s kartáčkem	400 ml (ART.AGT-227) - 12 ks.*
Kanistr	1 l (ART.AGT-098) - 1 ks.*

*Počet kusu v hromadném balení

Skladování:

Skladujte v uzavřených nádobách, v suchých a dobře větraných prostorách, mimo zdroje tepla a vznícení a přímé sluneční záření. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50°C/122°F. Chraňte před elektrostatickými výboji.

Technická podpora:

AG TermoPasty poskytuje technickou podporu a odpovídá na dotazy týkající se technických specifikací a použití našich produktů. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@termopasty.pl.

Upozornění:

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají našemu současnému stavu poznání a popisují typické vlastnosti a použití produktu. Odpovědnost za overení vhodnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikace však nese uživatel. Společnost AG TermoPasty nenese odpovědnost za výsledky použití produktu, protože podmínky jeho použití jsou mimo naši kontrolu.

